


Kabelis KVIA-5

Gaminio numeris: 163960

FESTO

Analoginiams elementams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	1 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	306 g
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas
Kabelio struktūra	6x0,25
Kabelio skersmuo	8 mm
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronziniis Sidabruota ir auksuota