

Kabelis

KMP3-25P-22-X


Gaminio numeris: 163971
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Skirstytuvų salai CPV.](#)

[Galimas kabelio ilgis](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas Sub-D 25-galvučių
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio skersmuo	12 mm
Kabelio struktūra	24x0,25
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
Informacija	atitinka RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Vario lydinys Auksoota