

Plokšti cilindrai

DZF-50-40-P-A

Gaminio numeris: 164069

FESTO

neprasisukantis, su pdties indikavimu, elastiniu galiniu padėčių amortizavimu. Įvairios tvirtinimo galimybės, su arba be tvirtinimo elementų.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	40 mm
Stūmoklio diametras	50 mm Ekvivalentiškas skersmuo
Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas	0,5 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Ovalus stūmoklis
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi	1,2 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	990 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.178 N
Judanti masė 0 mm eigos	219 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	25 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	64 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	854 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis lygiai anoduotas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas