


T įkišama detalė CRQST-3/8-12

Gaminio numeris: 164207
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampių
Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for
alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	8,1 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	T- forma
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-15 ... 120 °C
Produkto svoris	85 g
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Naudojami laidai	PFAN
Montavimo tipas	External hex A/F 21
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 12 mm
Material of threaded plug	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material release ring	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Thrust ring material	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis