


Vienkryptis mechanizmas FLSM-32-R

Gaminio numeris: 164237

FESTO

posūkio pavarai DSM.

Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Sukimosi kryptis	sukimasis laikrodžio rodyklės kryptimi
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	9,96 Nm
Produkto svoris	1.500 g
Material housing	Aliuminio liejinys
Material sleeve	Grūdintas plienas
Material shaft	Grūdintas plienas