

# Apvalus cilindras DSNU-5/8"- -P-A-B

Gaminio numeris: 164387



FESTO

Atitinka DIN ISO 6432, pozicionavimo sekimui, įvairios montavimo galimybės, su ir be papildomų montavimo komponentų. Su reguliojamais amortizaciniais žiedais galinėse padėtyse.

Minimali eiga 10 mm reikalinga, norint statyti padėties jutiklius.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 8 "
Stūmoklio diametras	5/8"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	103,7 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	120,6 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	91 g
Pneumatinis pajungimas	M16x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis