

Apvalus cilindras DSNU-5/8"- -PPV-A-B


Gaminio numeris: 164390

FESTO


DIN ISO 6432, priartėjimo pajautimui. Su reguliuojamais amortizaciniais žiedais galuose. Plačios tvirtinimo galimybės.

Minimali eiga 10 mm reikalinga, norint statyti padėties jutiklius.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 8 "
Stūmoklio diametras	5/8"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,04 ... 8 "
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	-4
Dempferiavimo ilgis	0,55 "
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	0,55
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	0,55
Judanti masė 0 mm eigos	0,811 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,162 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3,171 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,071 oz
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis