


# Galinio jungiklio priedas QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Gaminio numeris: 164855

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	kampinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Matavimo principas	pneumatinė
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PC
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis