

Stabdymo cilindras STAF-80-40-P-A-R



Gaminio numeris: 164894

FESTO

Su ritinėliu ir integruotu flanšu.

Šis produktas negali būti naudojamas skysčių turinčioje aplinkoje.

Galimas lengvas modifikavimas į dvikryptį cilindrą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	40 mm
Stūmoklio diametras	80 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas su ritinėliu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Cilindro kotas su plokštumomis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13.300 N
Leistina šoninė jėga perjungiant	4.000 N
Produkto svoris	5.350 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material cover	Aliuminis
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material roll	Plienas