

# Sujungimų blokas CPE14-PRSG-2

Gaminio numeris: 164965


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Compact Performance vožtuvams su uždaru PRS kanalais.

Tik priedai su G jungimu gali būti naudojami su šiuo kolektoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	950 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas