



Plokšti cilindrai

EZH-10/40-40-A-B

Gaminio numeris: 164990

FESTO

Neprasisukantis, su T- tipo grioveliu, skirtas SME-8, SMT-8.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	40 mm
Stūmoklio diametras	22 mm Ekvivalentiškas skersmuo
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Konstrukcija	Stūmoklis Kvadratinis cilindro kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadratinis cilindro kotas
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,6 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 6 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
Mažiausia teorinė spyruoklės grąžinimo jėga	18 N
Didžiausia teorinė spyruoklės grąžinimo jėga	28 N
Produkto svoris	242 g
Montavimo tipas	su kiauryme šone
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material cover	Aliuminis
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis
Material piston rod	PA - sustiprintas