


Slopintuvai UC-QS-3H

Gaminio numeris: 165005

FESTO

Plastikinis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto debitas į atmosferą	170 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	60 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	0,4 g
Pneumatinis pajungimas	QS-3
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Informacija	atitinka RoHS