

Paleidimo vožtuvas HEE-1/8-D-MINI-110

Gaminio numeris: 165069



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Naudojamas sujungtas su aptarnavimo elementais.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis slėgis	2,5 ... 16 bar
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Informacija	atitinka RoHS
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803