


Pagrindas PAML-CP-90-HP3-G34

Gaminio numeris: 1651542

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	90
Skersmuo DN	36
Serijos	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	750 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material screws	Nerūdijantis plienas