


# Siųstuvas SOEG-S-Q30-S-L

Gaminio numeris: 165353  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis Siųstuvas
Šviesos tipas	Infraraudonieji
Aplinkos temperatūra	-25 ... 55 °C
Įtampos kritimas	2 V
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	20 %
Tuščiosios veikos srovė	25 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kištukas M8x1 3-poliai
Dydis	30x30x15 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	18 g
Material housing	PBT-sustiprintas
Viršutinė riba nustatymo diapazonui	6 mm
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 55 °C
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress