



ARBA vartai OS-1/8-B-CT

Gaminio numeris: 165694

FESTO

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	ARBA funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Montavimo tipas	Su kiauryme
Standartinis nominalus srauto debitas	500 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Nominalus dydis	4 mm
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR