


# Išplėtimo modulis CMGA-E1-DN

Gaminio numeris: 1680829

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Loginio jėjimo darbinis diapazonas	20,4 ... 28,8 V
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	-15% - 20%
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali srovė, logikos maitinimas	≤ 2 A
Energijos sąnaudos 24 V	≤ 2,4 W
Enkoderio sąsajos jėjimas, funkcija	Ne
Displėjus	LED
Valdymo elementai	DIP jungikliai Enkoderis
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	110 g
Matmenys B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Montavimo tipas	su bėgeliu
Montavimo pozicija	Vertikalus Laisva konvekcija
Magistralės jungtis	5-poliai
Fieldbus sujungimas	DeviceNet
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	0,5 Mbit/s
Informacija	atitinka RoHS Turi PWIS medžiagų