


Rutulinis skirstytuvas

VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

Gaminio numeris: 1692224

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|--|
| Konstrukcija | 3- eigė rutulinė sklendė T- tipas |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Rp1/2 |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Flanšo skylės modelis | F03 F04 |
| Vidinis diametras | 12,7 mm |
| Skersmuo DN | 15 |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 63 |
| Paleidimo momentas | 13 Nm |
| Paremtas standartu | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai Kitos terpės pagal užklausą |
| Terpės temperatūra | -10 ... 200 °C |
| Srautas, T- tipo kampinė kiaurymė | 4,8 m ³ /h |
| Flow rate Kv type T straight | 8,3 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material seals | PTFE PTFE-sustiprintas |
| Material ball | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Rutuliuokų medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris | 1.4401 |
| Produkto svoris | 700 g |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |