

Galinga kreipiančioji HD-18- -

Gaminio numeris: 170025


FESTO

Konfigūruojamas

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Dydis	18
Eiga	10 ... 1.810 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus greitis	3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	1.820 N
Maksimali jėga Fz	1.820 N
Maksimalus momentas Mx	70 Nm
Maksimalus momentas My	115 Nm
Maksimalus momentas Mz	112 Nm
Judanti masė	450 g
Judanti masė 0 mm eigos	450 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	72 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.950 g
Informacija apie kreipiančiąsias	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas