

Galinga kreipiančioji HD-25- -

Gaminio numeris: 170026


FESTO

Konfigūruojamas

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	10 ... 2.160 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus greitis	3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	5.400 N
Maksimali jėga Fz	5.600 N
Maksimalus momentas Mx	260 Nm
Maksimalus momentas My	415 Nm
Maksimalus momentas Mz	400 Nm
Judanti masė	1.780 g
Judanti masė 0 mm eigos	1.780 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	116 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3.600 g
Informacija apie kreipiančiąsias	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas