


Energijos tiekimas SPC200-PWR-AIF

Gaminio numeris: 170175

FESTO

Su maitinimu ir ašies sąsaja.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Maksimalus srovės sunaudojimas, apkrova | 5 A |
| Maksimalus srovės sunaudojimas, logika | 4 A |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Loginės įtampos galios susilpnėjimo mažinimas | 10 ms |
| Liekamoji pulsacija | 2 % |
| Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis | 100 mA |
| Leistini įtampos svyravimai | -5 % / +25 % |
| Produkto svoris | 82 g |
| Elektrinis sujungimas, darbinė įtampa | Galinė juosta 3-poliai |
| Elektrinė jungtis, AIF OUT | 5-poliai |
| Vykdyimo savybė, ašies prijungimas | 2 pneumatinės ašys Max. 16 skaitmeninių funkcinių jėjimų Maks. 16 skaitmeninių funkcinių išėjimų |
| Instaliacijos erdvė | 1 |