


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-6-30-P-A

Gaminio numeris: 170551

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir galinių sustojimo padėčių reguliavimo galimybe.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ėiga | 30 mm |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis | 7 mm |
| Stūmoklio diametras | 6 mm |
| Pavaros valdymo būdas | Jungas |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji |
| Konstrukcija | Kinematinis sujungimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,016 Nm |
| Maksimali jėga Fy | 140 N |
| Maksimali jėga Fz | 140 N |
| Maksimalus momentas Mx | 0,7 Nm |
| Maksimalus momentas My | 0,7 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 0,5 Nm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 25 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 34 N |
| Judanti masė | 53 g |
| Produkto svoris | 132 g |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | HNBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |