


# Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-10-20-P-A

Gaminio numeris: 170555

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir galinių sustojimo padėčių reguliavimo galimybe.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Ėiga  | 20 mm  |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis | 4 mm   |
| Stūmoklio diametras                             | 10 mm  |
| Pavaros valdymo būdas                           | Jungas   |
| Dempferiavimas                                  | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Kreipiančioji                                   | Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji   |
| Konstrukcija                                    | Kinematinis sujungimas   |
| Pozicijos atpažinimas                           | priartėjimo jutikliams   |
| Darbinis slėgis                                 | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                                   | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 0 - No corrosion stress  |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 60 °C  |
| Smūgio energija galinėse padėtyse               | 0,1 Nm   |
| Maksimali jėga Fy                               | 370 N  |
| Maksimali jėga Fz                               | 370 N  |
| Maksimalus momentas Mx                          | 1,7 Nm   |
| Maksimalus momentas My                          | 1,7 Nm   |
| Maksimalus momentas Mz                          | 1,4 Nm   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant               | 79 N   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant             | 94 N   |
| Judanti masė                                    | 122 g  |
| Produkto svoris                                 | 252 g  |
| alternatyvūs pajungimai                         | Žiūrėkite produkto brėžinį   |
| Montavimo tipas                                 | Su kiauryme  |
| Pneumatinis pajungimas                          | M5   |
| Informacija                                     | Be vario ir PTFE.  |
| Material cover                                  | Aliuminio liejinys   |
| Material seals                                  | HNBR   |
| Material housing                                | Aliuminio liejinys   |
| Material piston rod                             | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |