

Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-25-30-P-A

Gaminio numeris: 170576

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir galinių sustojimo padėčių reguliavimo galimybe.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	30 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	12 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,5 Nm
Maksimali jėga Fy	1.280 N
Maksimali jėga Fz	1.280 N
Maksimalus momentas Mx	14 Nm
Maksimalus momentas My	14 Nm
Maksimalus momentas Mz	14 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	495 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	590 N
Judanti masė	891 g
Produkto svoris	1.819 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis