

Paleidimo vožtuvas HE-D-MINI



Gaminio numeris: 170681

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Aptarnavimo elementams, be srieginių jungimo plokštelių su FRB sriegine ašimi

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Oro išmetimo funkcija | nedroseliuojantis |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 bistabilus |
| Darbinis slėgis | 0 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Produkto svoris | 192 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |