


Elektrinis slėgio reguliatorius PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4

Gaminio numeris: 1709134

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------|---|
| Dydis | 90 |
| Skersmuo DN | 24 |
| Serijos | L |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Konstrukcija | Elektriškai valdomas slėgio skirstytuvas |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 50 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 20 bar |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Analoginio išėjimo signalo nuotolis | 4 - 20 mA |
| Analoginio įėjimo signalo nuotolis | 0 - 10 V |
| SETPOINT/ACTUAL reikšmės | Įtampa 0 - 10 V |
| Leidimas | SE Type Test Certification |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | 5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 6.100 g |
| Electrical connection IN | Tiesus kištukas, M12, 5 polių, A- kodas |
| Elektrinė jungtis OUT | Tiesus kištukas, M12, 5 polių, A- kodas |
| Montavimo tipas | ant oro paruošimo bloko su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1 |
| Pneumatinė jungtis, 11 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1 |
| Pneumatinė prieiga 22 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1 |
| Pneumatinė prieiga 82 | G3/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material underneath cover | Anodised aluminium |
| Material spring | Spyruoklinis plienas |
| Material housing | Anodised aluminium |