



Priartėjimo jutiklis SMT-8-NS-K-LED-24-B

Gaminio numeris: 171180

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, NPN, pavaroms su T- grioveliu, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 1 ms
išjungimo laikas	≤ 0,8 ms
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	≤ 1,5 V
Liekamoji srovė	0,002 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje įjungiamas į išilginį lizdą
Suspaudimo momentas	0,2 Nm
Produkto svoris	30 g
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo dispiėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67