


Apvalus cilindras DSAQ-10- -PPV-A

Gaminio numeris: 171331
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 160 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	9,5 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39,6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47,1 N
Judanti masė 0 mm eigos	11,1 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	1 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	19 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	2,7 g
Pneumatinis pajungimas	M8x1
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis