


Apvalus cilindras DSAH-40- -P-A

Gaminio numeris: 172337
Nebetiekiamas produktas

FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi statmena cilindro ašiai.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Judanti masė 0 mm eigos	469 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	15,9 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	586 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	24 g
Pneumatinis pajungimas	M6
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas