


# Apvalus cilindras DSAQ-50- -P-A

Gaminio numeris: 172539  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	989 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.178 N
Judanti masė 0 mm eigos	892 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	24,8 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	977 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40,1 g
Pneumatinis pajungimas	M45x1,5
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas