


Kištukas QSP14-PTB

Gaminio numeris: 172987

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	1
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2,7 g
Montavimo tipas	Mounting pin
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 14 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material of tubing seal	NBR