


Priartėjimo jutiklis SME-10-SQ-LED-24

Gaminio numeris: 173213

FESTO

elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su apvaliu grioveliu, su kištuku M8..



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | apvaliai skylei |
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Instructions for use | Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator" |
| Matuotas kintamasis | Pozicija |
| Matavimo principas | Magnetinis |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,2 mm |
| Jungiklio išėjimas | Su kontaktu, dvipolis |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Suveikimo laikas | ≤ 0,6 ms |
| išjungimo laikas | ≤ 0,05 ms |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 500 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 100 mA |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 1 W |
| Įtampos kritimas | 0 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Ne |
| Perkrovimo galimybė | Negalimas |
| Nominalus AC įtampos lygis | 12 ... 27 V |
| Nominalus DC įtampos lygis | 12 ... 27 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | Ne |
| Electrical connection 1, connection type | Jungtis su kabeliu |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Jungties išėjimo kryptis | Šalutinis |
| Kabelio ilgis | 0,3 m |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Montavimo tipas | Fiksuotas apvaliame griovelyje įjungiamas į išilginį lizdą |
| Suspaudimo momentas | 0,1 Nm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 5 g |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material housing | Nikeliuotas varis PPS TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |

| Savybės | Reikšmė |
|--|----------------|
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Izoliacinė įtampa | 50 V |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Užterštumo laipsnis | 3 |