



# Priartėjimo jutiklis SMT-10-PS-KQ-LED-24

Gaminio numeris: 173219

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė  |
|---|--|
| Konstrukcija                                | apvaliai skylei  |
| Atitinka standartus                         | EN 60947-5-2   |
| Leidimas                                    | C-Tick   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                | atitinka EU-EMV reikalvimus  |
| Informacija                                 | Be vario ir PTFE.  |
| Matavimo principas                          | Magnetovaržinis  |
| Aplinkos temperatūra                        | -20 ... 60 °C  |
| Jungiklio išėjimas                          | PNP  |
| Komutavimo elemento funkcija                | Normaliai atviras kontaktas  |
| Perjungimo reikšmės atkuriamumas            | +/- 0,1 mm   |
| Suveikimo laikas                            | ≤ 0,2 ms   |
| išjungimo laikas                            | ≤ 0,2 ms   |
| Maksimali išėjimo srovė                     | 200 mA   |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 6 W  |
| Įtampos kritimas                            | 1,7 V  |
| Liekamoji srovė                             | ≤ 0,01 mA  |
| Atsparumas trumpam jungimui                 | Pulsuojantis   |
| Perkrovimo galimybė                         | Galimas  |
| Nominalus DC įtampos lygis                  | 10 ... 30 V  |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo       | visoms elektrinėms jungtims  |
| Elektrinis pajungimas                       | Kabelis<br>3- šerdys   |
| Jungties išėjimo kryptis                    | Šalutinis  |
| Kabelio ilgis                               | 2,5 m  |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai   | PUR  |
| Montavimo tipas                             | Fiksuotas apvaliame griovelyje<br>įjungiamas į išilginį lizdą            |
| Suspaudimo momentas                         | 0,05 ... 0,1 Nm  |
| Produkto svoris                             | 20 g   |
| Informacija apie tvirtinimą                 | Nikeliuota<br>Žalvaris<br>PA<br>aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Darbo režimo displėjus                      | LED geltonas   |
| Aplinkos temperatūra                        | -5 ... 60 °C   |
| Apsaugos klasė                              | IP65<br>IP67   |
| Izoliacinė įtampa                           | 50 V   |
| Užterštumo laipsnis                         | 3  |