



Priartėjimo jutiklis SMT-10-NS-KQ-LED-24

Gaminio numeris: 173223

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, NPN, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu davikliams, su kabeliu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | apvaliai skylei |
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | C-Tick |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Matavimo principas | Magnetovaržinis |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Jungiklio išėjimas | NPN |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Perjungimo reikšmės atkuriamumas | +/- 0,1 mm |
| Suveikimo laikas | ≤ 0,2 ms |
| išjungimo laikas | ≤ 0,2 ms |
| Maksimali išėjimo srovė | 200 mA |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 6 W |
| Įtampos kritimas | 1,7 V |
| Liekamoji srovė | ≤ 0,01 mA |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Perkrovimo galimybė | Galimas |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | Kabelis 3- šerdys |
| Jungties išėjimo kryptis | Šalutinis |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai | PUR |
| Montavimo tipas | Fiksuotas apvaliame griovelyje įjungiamas į išilginį lizdą |
| Suspaudimo momentas | 0,05 ... 0,1 Nm |
| Produkto svoris | 20 g |
| Informacija apie tvirtinimą | Nikeliuota Žalvaris PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Izoliacinė įtampa | 50 V |
| Užterštumo laipsnis | 3 |