



Resolverio kabelis NEBM-M23G12-E-15-N-S1G9

Gaminio numeris: 1732655

Nebetiekiamas produktas

[Tinka servovarikliui EMMS-AS-...](#)

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	M23x1
Electrical connection 1, number of pins/wires	12
Electrical connection 1, occupied pins/wires	6
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	9
Electrical connection 2, occupied pins/wires	7
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė kintama įtampa	24 V
Kabelio ilgis	15 m
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Bending radius, flexible cable installation	≥ 98 mm
Kabelio skersmuo	8,3 mm
Kabelio struktūra	3x(2x0,14)+2x(0,5) Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ² 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	IP30 for plug connector Sub-D Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-50 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-40 ... 75 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)