


Siurbtukas VAS-1-M3-NBR

Gaminio numeris: 173437

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	0,4 mm
Siurbtuko diametras	1 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	0,8 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	0,035 N
Montavimo sriegis	M3
Siurbtuko tvirtinimas	M3
Vakuumo pajungimas	M3
Atramos kietumas	55 +/- 5
Informacija apie smeigę	Cinkuota
Informacija apie siurbtukus	NBR