


# Vakuuminis siurbtukas VAS-2-M3-NBR

Gaminio numeris: 173438

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	1 mm
Siurbtuko diametras	2 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	1,6 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	0,14 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	0,14 N
Montavimo sriegis	M3
Siurbtuko tvirtinimas	M3
Vakuumo pajungimas	M3
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	55 +/- 5
Material of threaded plug	aukštai legiruotas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR