


Siurbtukas VAS-10-M5-SI

Gaminio numeris: 173442

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	10 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	8 mm
Konstrucija	Vakuomo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	4,5 N
Produkto svoris	3 g
Montavimo sriegis	M5
Siurbtuko tvirtinimas	M5
Vakuomo pajungimas	M5
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)