


Skirstytuvų sala CPA10-VI

Gaminio numeris: 173520

FESTO

Tinklelio matmuo 10 mm.

Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	300 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	AS-Interface Individualus prijungimas Fieldbus Multipol
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	22
Maksimalus slėgio zonų skaičius	11
Elektrinių I/O sistema	Taip
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	10 mm
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	C-Tick
Tinklelio matmuo	10 mm
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	12
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C