

Slėgio regulatorius LR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Gaminio numeris: 173669

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su įsukama sujungimų plokšte, be manometro

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Maksi |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis |
| Darbinis slėgis | 16 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,4 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 11.000 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 700 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 3/4 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cinkuota |