

Smulkus filtras LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT

Gaminio numeris: 173721

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su 1 µm filtro įdėklų, su metalo apsauga

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	D
Dydis	Maksi
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertinės dujos
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	2.220 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	750 l/min
Filtro efektyvumas	99,99 %
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Vertikalus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/4 NPT
Material housing	Cinkuota
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Informacija	atitinka RoHS