

Mikro filtras

LFMA-1/8-D-MINI-A-NPT


Gaminio numeris: 173725

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su taurės apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	D
Dydis	Mini
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	360 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	80 l/min
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Vertikalus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Material housing	Cinkuota
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Informacija	atitinka RoHS