

Mikro filtras

LFMA-3/4-D-MAXI-NPT


Gaminio numeris: 173736

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Su taurės apsauga.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | D |
| Dydis | Maksi |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Kondensato drena | Rankinis momentinis kontaktas |
| Darbinis slėgis | 1 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 1.900 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 500 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,9999 % |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,01 mg/m ³ |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 3/4 NPT |
| Material housing | Cinkuota |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | PC |
| Informacija | atitinka RoHS |