

Smulkaus filtro kombinacija LFMBA-1/8-D-MINI-NPT


Gaminio numeris: 173740

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Mikrofiltras 1 µm išankstiniam filtravimui ir mikrofiltras 0,01 µm, su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drena	Rankinis momentinis kontaktas
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC