

Filtru-regulatorius

LFR-3/8-D-5M-MIDI-NPT

Gaminio numeris: 173784

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga ir manometru, filtravimo laipsnis 5 µm, su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis momentinis kontaktas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC