

# Filtru-regulatorius

## LFR-1-D-5M-MAXI-A-NPT


Gaminio numeris: 173817

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga ir manometru. 5 µm filtru. Su automatinio kondensato išleidimu

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Montavimo pozicija	Vertikalus
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Maksimalus kondensato kiekis	80 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	8.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	1.470 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC