

Tepalinė LOE-3/4-D-MIDI-NPT


Gaminio numeris: 173825

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimali tepalo talpa	110 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	16 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	8 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	6.300 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material bowl	PC