

# Oro paruošimo blokad

## FRC-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

Gaminio numeris: 173863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 40 µm filtras, su metaline apsauga. Su automatinio kondensato išleidimu, be manometro.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis                                   | Midi   |
| Kondensato drena                        | Pilnai automatizuota   |
| Filtravimo laipsnis                     | 40 µm  |
| Darbinis slėgis                         | 2 ... 12 bar   |
| Slėgio valdymo diapazonas               | 0,5 ... 12 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 2.600 l/min  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertinės dujos                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Oro švarumo klasė išėjime               | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [07:08: -]<br>Inertinės dujos                 |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                         | 1.350 g  |
| Montavimo tipas                         | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | 1/2 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | 1/2 NPT  |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| Material housing                        | Cinkuota   |
| Material bowl                           | PC   |