

Oro paruošimo blokai

FRC-1/2-D-5M-MIDI-NPT

Gaminio numeris: 173864

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 5 µm filtras, su metaline apsauga. Su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Montavimo pozicija	Vertikalus
Kondensato drenea	Rankinis momentinis kontaktas
Filtravimo laipsnis	5 µm
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [06:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.440 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC