

Paleidimo vožtuvas HE-1/4-D-MINI-NPT



Gaminio numeris: 173893

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Oro paruošimo blokui, su srieginėmis pajungimo plokštėlėmis

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	40 mm
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Rankinis valdymas	nėra
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
C reikšmė	7,2 l/sbar
b reikšmė	0,28
Standartinis nominalus srauto debitas	1.500 l/min
Budėjimo ciklas	100 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	192 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu